



Wtyczka NECU-S-M8G4-C2

Numer części: 1068198

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61076-2-104
Liczba połączeń/rozłączeń	100
Wyprowadzenie kabla	Proste
Waga produktu	9.1 g
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Okrągły
Podłączenie elektryczne 1, typ połączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, technologia połączenia	M8x1, kodowanie A zgodnie z EN 61076-2-104
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Śruba blokująca z SW9
Podłączenie elektryczne 2, technologia połączenia	Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Średnica kabla	3.5 ... 5 mm
Nominalny przekrój przewodu	0.14 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał zamka śrubowego	Niklowany mosiądz
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz pozłacany