



Zawór z popychaczem V/O-3-PK-3

Numer części: 10747

FESTO

z przyłączami nasadkowymi do przewodu o średnicy wewnętrznej 3 mm.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	17 N
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie zamknięty	17 N
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie otwarty	24 N
Waga produktu	20 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	POM