



Zawór z dźwignią obrotową RW/O-3-PK-3

Numer części: 10750

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	POM