

Głowica widelkowa SGA-M36X2

Numer części: 10771

FESTO

z gwintem zewnętrznym, do montażu wahadłowego siłowników.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M36x2
Odchyłka poprzeczna +/-	5 mm
Odchyłka kątowa +/-	120 deg
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze gwintowane	Gwint zewnętrzny M36x2
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	3 938 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał głowicy przegubowej	Stal Ocynkowana
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa, ocynkowana