

# Zestaw osiowy EAMM-A-D19-28A

Numer części: 1081659

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	80 g
Kod interfejsu, napęd	D19A
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	28A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS