


Amortyzator hydrauliczny YSR-12-12

Numer części: 10867

FESTO

nastawialny, można ponownie napełnić olejem



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Skok	12 mm
Amortyzacja	Nastawialny Charakterystyka twardości
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.4 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Maks. siła uderzenia	900 N
Maks. energia pochłaniana na skok	10.8 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	77 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.05 J
Siła cofająca	25 N
Ciężar elementu	120 g
Sposób montażu	Z nakrętka zabezpieczająca
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal Cynkowanie
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa