


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D19-28D

Numer części: 1087585

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	51 g
Kod interfejsu, napęd	D19A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28D
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS