

Pokrywa EASC-H1-25-100

Numer części: 1096387

FESTO

For protecting the grooved shaft guide.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25-100
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	385 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał profilu zakrywającego	Stop aluminium