

Głowica widełkowa SG-5/16-24


Numer części: 11129

Produkt wycofywany z produkcji

[z trzpieniem i nakrętką sześciokątną, do siłownika DNA.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF5/16-24
W oparciu o normę	DIN 71752 ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	55 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana