


Amortyzator hydrauliczny DYSR-12-12-Y5

Numer części: 1138642

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Skok	12 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	900 N
Maks. energia pochłaniana na skok	10.8 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	60 000 J
Maks. energia szcztatkowa	0.05 J
Siła cofająca	4.5 N
Waga produktu	105 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa