


Amortyzator hydrauliczny DYSR-20-25-Y5

Numer części: 1138646

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	20
Skok	25 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.3 s
Czas kasowania, długi	3 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	25 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	2 500 N
Maks. energia pochłaniana na skok	62.5 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	135 000 J
Maks. energia szcztatkowa	0.32 J
Siła cofająca	9 N
Waga produktu	355 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana