



# Amortyzator hydrauliczny DYSR-25-40-Y5

Numer części: 1138648

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Skok	40 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.4 s
Czas kasowania, długi	3 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	40 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	4 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	160 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	220 000 J
Maks. energia szcztatkowa	0.8 J
Siła cofająca	12.5 N
Waga produktu	715 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana