


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

Numer części: 1152497

FESTO

z adapterem montażowym, układ otworów 30x130 mm, dla napędów z wałkiem o wysokości 30 mm.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Kątowa
W oparciu o normę	EN 60947-5-1 ISO 5211
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Sposób pomiaru	mechaniczny/elektryczny Przy pomocy czujników
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Maks. AC	1 770 VA
Maks. moc załączana DC	36 W
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Możliwy do podłączenia nominalny przekrój przewodu	0.5 ... 1.5 mm ²
Sposób montażu	Na kołnierzu wg ISO 5211 Przy pomocy osprzętu
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciężar elementu	710 g
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy Lakierowana
Materiał dostarczanego osprzętu	Stal wysokostopowa Stal wysokostopowa, nierdzewna
Zakres nastawy, zapis kąta	0 ... 90 deg
Stopień ochrony	IP67
Napięcie przebicia izolacji	250 V
Odporność na piki napięcia	4 kV
Klasa odporności na korozję KBK	0
Stopień zanieczyszczenia	3