


# Amortyzator hydrauliczny DYEF-S-M8-Y1

Numer części: 1152536

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M8
Skok	1.3 mm
Amortyzacja	Amortyzacja P bez metalowego zderzaka
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.3 mm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.12 J
Waga produktu	8.6 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa