


# Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-20-25-Y5

Numer części: 1155692

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	20
Skok	25 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.3 m/s
Prędkość posuwu	0.2 ... 100 mm/s
Czas kasowania, krótki	0.5 s
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 80 °C
Maks. siła uderzenia w zderzak	2 500 N
Maks. energia pochłaniana na skok	62.5 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	90 000 J
Min. siła posuwu	250 N
Maks. siła posuwu	2 500 N
Maks. energia szcztatkowa	0.32 J
Siła cofająca	9 N
Waga produktu	360 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana
Materiał tłoczyska	Hartowany Stal wysokostopowa