


# Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-32-60-Y5

Numer części: 1155696

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	Nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.3 m/s
Prędkość posuwu	0.2 ... 100 mm/s
Czas kasowania, krótki	1.2 s
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 80 °C
Maks. siła uderzenia w zderzak	6 400 N
Maks. energia pochłaniana na skok	384 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	220 000 J
Min. siła posuwu	640 N
Maks. siła posuwu	6 400 N
Maks. energia szczałkowa	2 J
Siła cofająca	18 N
Waga produktu	1 380 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana
Materiał tłoczyska	Hartowany Stal wysokostopowa