


# Zawór zwrotny H-3/8-B

Numer części: 11690

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 1.2 MPa
Ciśnienie robocze	0.4 ... 12 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny 1 → 2 z 6 na 5 bar	2 000 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Medium dla pilotów	LX1
Maks. moment dokręcający	20 Nm
Waga produktu	34 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR