


Amortyzator hydrauliczny DYEF-M8-Y1

Numer części: 1179834

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość | M8 |
| Skok | 1.3 mm |
| Amortyzacja | Amortyzacja P bez metalowego zderzaka |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Maks. prędkość uderzenia | 0.8 m/s |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Długość amortyzacji | 1.3 mm |
| Maks. energia pochłaniana na skok | 0.12 J |
| Waga produktu | 14 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa |