



# Zawór do montażu tablicowego SV-5-M5-B

Numer części: 11914

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Sposób uruchomienia	Ręczny
Normalny przepływ nominalny	95 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	2.3 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przekrycie	Positive overlap
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	17 N
Waga produktu	53 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Mosiądz