


Płyta z zaworami dławiącymi GRO-ZP-3-ISO

Numer części: 119674

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Normalny przepływ nominalny	1 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych