

Złącze przegrodowe z końcówkami nasadkowymi SCN-PK-4

Numer części: 11973

FESTO

do przewodów z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PL, PP, PU.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.8 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana