

Zestaw równoległy EAMM-U-86-D40-70A-102-S1

Numer części: 1212854

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość | 86 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. liczba obrotów | 5 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 175 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.25 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 9.5 Nm |
| Waga produktu | 2 460 g |
| Kod interfejsu, napęd | D40B |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 70A |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |