


# Zawór krańcowy zderzakowy SVK-3-PK-3

Numer części: 12146

FESTO

z wciskaną kulką



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Konstrukcja	Kula-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	1.5 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-10 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	Nieprzewodowe