


# Zestaw równoległy EAMM-U-60-S38-57A-91

Numer części: 1218568

★ Podstawowy program produkcyjny

pasuje do napędów elektrycznych.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	60
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	0.07 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	1 090 g
Kod interfejsu, napęd	S38
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	57A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS