

Cewka MSN1G-24DC-OD

Numer części: 123060

FESTO

dla napięcia stałego DC, bez gniazda.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Min. czas zadziałania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 2,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	80 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Zamocowany Z uchwytem trzymającym Przy pomocy osprzętu
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Stal
Materiał uzwojenia	Miedź