

# Amortyzator hydrauliczny YSRW-DGC-40/50-B

Numer części: 1232870

FESTO

do napędu liniowego DGC i DGCI.



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość                                   |
|---------------------------------|---|
| Wielkość                        | 40<br>50                                  |
| Amortyzacja                     | Samonastawny<br>Charakterystyka miękkości |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                                   |
| Sygnalizacja położenia          | Bez                                       |
| Maks. prędkość uderzenia        | 3 m/s                                     |
| Tryb pracy                      | Jednostronnego działania<br>Pchający      |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję          |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura otoczenia           | -10 ... 80 °C                             |
| Sposób montażu                  | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej     |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                             |
| Materiał tłoczyska              | Stal wysokostopowa                        |