


Płyta przyłączeniowa VABS-C8-12XB-QX-DB

Numer części: 1236028

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	24 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.48 ... 0.72 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	1.3 Nm
Waga produktu	30 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	Przygotowany dla wersji Cartridge
Przyłącze pneumatyczne 1	przygotowany dla wersji Cartridge
Przyłącze pneumatyczne 3	przygotowany dla wersji Cartridge
Przyłącze pneumatyczne 5	przygotowany dla wersji Cartridge
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Wzmocnione PA