

Sprzęgło EAMC-40-66-15-20

Numer części: 123845

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem skokowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	15 mm
Średnica mocowania 2	20 mm
Wielkość	40
Długość nominalna	66 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	42.3 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	139 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS