


# Sprzęgło EAMC-65-90-25-25

Numer części: 123853

FESTO

do DGE



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	25 mm
Średnica mocowania 2	25 mm
Wielkość	65
Długość nominalna	90 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	417 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	92 Nm
Waga produktu	535 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS