


Wtyczka z wskaźnikiem MCL

Numer części: 12611

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Waga produktu	13 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg DIN EN 175301-803
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Nominalne napięcie robocze AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 ... 60 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6