


Tłumik hałasu U-3/8-B-NPT

Numer części: 12740

FESTO

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi |
| Przepływ do atmosfery | 4 500 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 80 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Waga produktu | 37 g |
| Przylączy pneumatyczne | 3/8 NPT |
| Materiał wkładu tłumika | PE |
| Materiał pokrywki z gwintem | Aluminium |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium |