



# Zawór zwrotny HGL-1/8

Numer części: 12938

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	funkcja zaworu zwrotnego sterowanego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Sposób montażu	gwintowany
Normalny przepływ nominalny	260 l/min
Ciśnienie robocze	0.4 ... 10 bar
Medium robocze	osuszane, filtrowane sprężone powietrze osuszane, filtrowane i olejone sprężone powietrze
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Pozycja zabudowy	dowolna
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	12 Nm
Przyłącze pilota powietrznego 21	G1/8
Informacja materiałowa o czopie wkręcany	Aluminium
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR