


Płyta adaptera VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Numer części: 1302090
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	60 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba cewek zaworów	26
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	2 600 g
Przyłącze zasilania pilota 12	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 3	G1
Przyłącze pneumatyczne 5	G1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał płyty	Stop aluminium
Materiał śrub	Stal Ocynkowana