

złącze wtykowe QS-B-1/2-12-I-10


Numer części: 132001

Produkt wycofywany z produkcji

Gwint zewnętrzny z wewnętrznym sześciokątem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	7.1 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	28 Nm
Waga produktu	49 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 12 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna