

złącze wtykowe L-wysokie QSL-B-3/8-10-10


Numer części: 132010

Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	6.1 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	22 Nm
Waga produktu	44.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 10 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna