


Wkładka QSPLK18-5/32-U

Numer części: 132175

FESTO

z przyłączem wtykowym, kształt-L.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Mini |
| Wielkość nominalna | 2.3 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Waga produktu | 3.2 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | QSP...18 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 5/32" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |