

Łącznik wtykowy NPQP-D-Q6-S10

Numer części: 132591

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3.8 mm
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciężar elementu	3.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-10
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 6 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PP
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna