

Wkładka QSPLLKG20-3/8-U

Numer części: 132867

FESTO

z przyłączem wtykowym, kształt-L, wersja długa.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	5.7 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Waga produktu	15 g
Przyłącze pneumatyczne 1	QSP...20
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3/8"
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pierścienia zwalnającego	POM
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna