

Wkładka QSPLKG14-6

Numer części: 132938

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Mini |
| Wielkość nominalna | 3.3 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | O-Ring |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-L |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
| Waga produktu | 3.5 g |
| Sposób montażu | Kotek montażowy |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Cartridge 14 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Niebieski |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |