


# Złącze wtykowe-L NPQP-L-R38-Q10-FD-P10

Numer części: 133058

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                     |
|---|---|
| Wielkość                                      | Standard                                    |
| Wielkość nominalna                            | 5.7 mm                                      |
| Kształt                                       | Kształt-L                                   |
| Jednostka opakowania                          | 10  |
| Konstrukcja                                   | Typu wciśnij/zwolnij                        |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar                            |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego               | Możliwa praca na powietrzu olejonym         |
| Klasa odporności na korozję CRC               | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję      |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-Strefa III                        |
| Bezpieczeństwo żywności                       | Patrz dodatkowe informacje materiałowe      |
| Temperatura otoczenia                         | -20 ... 60 °C                               |
| Waga produktu                                 | 13 g  |
| Sposób montażu                                | Zewnętrzny sześciokąt SW17                  |
| Przylącze pneumatyczne 1                      | Gwint zewnętrzny R3/8                       |
| Przylącze pneumatyczne 2                      | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm          |
| Uwaga dotycząca materiałów                    | Zgodne z RoHS                               |
| Materiał obudowy                              | PP  |
| Materiał elementów blokady przewodu           | Stal wysokostopowa, nierdzewna              |