


Złącze wtykowe-Y NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10

Numer części: 133085

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 4.5 mm |
| Kształt | Kształt-Y |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |
| Waga produktu | 12 g |
| Sposób montażu | Zewnętrzny sześciokąt SW14 |
| Przylącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R1/8 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PP |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |