

Złącza wtykowe przegrodowe NPQP-H-Q4-E-FD

Numer części: 133100

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	2.3 mm
Kształt	Przegrodowa
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	7.2 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PP
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna