

# Łącznik wtykowy-L NPQP-L-Q6-E-FD-P10

Numer części: 133106

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Wielkość                                      | Standard                                     |
| Wielkość nominalna                            | 5 mm   |
| Kształt                                       | Kształt-L                                    |
| Jednostka opakowania                          | 10   |
| Konstrukcja                                   | Typu wciśnij/zwolnij                         |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar                             |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego               | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Klasa odporności na korozję CRC               | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję       |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-Strefa III                         |
| Bezpieczeństwo żywności                       | Patrz dodatkowe informacje materiałowe       |
| Temperatura otoczenia                         | -20 ... 60 °C                                |
| Waga produktu                                 | 6 g  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                      | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                      | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm            |
| Uwaga dotycząca materiałów                    | Zgodne z RoHS                                |
| Materiał obudowy                              | PP   |
| Materiał elementów blokady przewodu           | Stal wysokostopowa, nierdzewna               |