

Łącznik wtykowy Y NPQP-Y-Q6-E-FD

Numer części: 133178

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	4.3 mm
Kształt	Kształt-Y
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	9 g
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PP
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna