

# Tulejka rozprężna EAMH-50-6-C13.6-P

Numer części: 1354093

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.38 kgmm <sup>2</sup>
Waga produktu	19 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS