

# Tulejka rozprężna EAMH-86-11-C27.3-P

Numer części: 1354101

FESTO



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość                |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkość                      | 86                     |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów          | 5 000 1/min            |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %               |
| Temperatura otoczenia         | -10 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności    | 10.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Waga produktu                 | 119 g                  |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS          |