

# Tulejka rozprężna EAMH-145-12-C34-P

Numer części: 1354108

FESTO



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość                |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkość                      | 145                    |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów          | 4 000 1/min            |
| Zgodność z PWIS               | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %               |
| Temperatura otoczenia         | -10 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności    | 43.9 kgmm <sup>2</sup> |
| Waga produktu                 | 338 g                  |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS          |