


Łącznik modułu PAML-MK-90-HP3

Numer części: 1367005

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	90
Średnica nominalna DN	36
Seria	L
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	150 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał łącznika modułów	Stop aluminium
Materiał śrub	Stal szlachetna