

Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-25-R

Numer części: 13730

Classic - Nie stosować w nowych projektach

[do napędów wahadłowych DSR.](#)

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Kierunek obrotu	Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.95 Nm
Waga produktu	500 g
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał tuleji	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania