


Przyssawka VASB-30-1/8-PUR-B

Numer części: 1395690

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	13.9 mm
Wielkość nominalna	3 mm
Średnica przyssawki	30 mm
Objętość przyssawki	6.18 cm ³
Efektywna średnica przyssawki	24.8 mm
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	34 N
Waga produktu	14 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	PUR